

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2983 080412
GTIN	4067263094975
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Inhalt	252072 HB7130-2
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2983 080412