

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2415 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 290 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Inhalt	250336 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2415 160612
