

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2401 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250052 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Hauptanwendung	P
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2401 09T308
