



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Inhalt	250160 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	50
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2911 120412