

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2985 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Inhalt	252062 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Stückzahl	50

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2985 060404