

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten Schichten 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2471 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Inhalt	251734 HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2471 160408
