

Garant**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2985 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Stückzahl	50
Inhalt	252064 HB7120-1
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Toleranz	M

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2985 060408