

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3927 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	251938 HBT020
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3927 060404
