

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3927 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Inhalt	251939 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3927 080404
