

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2912 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Inhalt	250324 HB7120-1
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2912 120412