

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3959 160608
GTIN	4067263094029
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Inhalt	250204 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3959 160608