

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2801 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Inhalt	260058 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2801 09T304