

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2801 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260060 HB7020-2
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2801 09T308