


Garant**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2986 060404
GTIN	4067263094906
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Inhalt	252062 HB7130-2
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Toleranz	M
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2986 060404