

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2912 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Inhalt	250328 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2912 120416