

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3504 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	260058 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Toleranz	M
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3504 09T304