

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2912 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhalt	250336 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2912 160612