

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2801 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Inhalt	260066 HB7020-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2801 120408