

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2479 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Inhalt	251962 HB7020-2
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2479 080404
