

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3929 080404
GTIN	4067263093688
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	252094 HBT020
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3929 080404