

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2480 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Inhalt	251962 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2480 080404
