

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2438 160405R
GTIN	4067263094555
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251030 HB7020-2
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,35 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2438 160405R

