



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3505 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Inhalt	260050 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3505 060202