

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2988 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	252208 HB7120-1
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2988 080408