

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3560 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261232 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Toleranz	M

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3560 160404