

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2803 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	260064 HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2803 120404