

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2417 120412
GTIN	4067263092605
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Eckenradius	1,2 mm
Inhalt	250324 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2417 120412
