

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2481 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	251962 HB7010-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Hauptanwendung	P
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2481 080404
