

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2405 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250052 HB7020-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2405 09T308
