

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2482 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Inhalt	251954 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2482 060408
