

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2417 120416
GTIN	4067263092629
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Inhalt	250328 HB7020-2
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2417 120416
