

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2417 160608
GTIN	4067263092643
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Inhalt	250334 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2417 160608
