

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2405 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	250060 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2405 120408
