

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3505 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	260064 HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Toleranz	M
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3505 120404