

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2913 160608
GTIN	4067263094098
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	1,2 mm
Inhalt	250334 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2913 160608