

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2819 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260449 HB7010-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2819 070202