

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2406 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Hauptanwendung	P
Inhalt	250052 HB7035-2
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2406 09T308
