

Garant**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3506 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Inhalt	260142 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Toleranz	M
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3506 060204