

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3573 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261454 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3573 110304