



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3965 150604
GTIN	4067263094388
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250783 HBT130
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Stückzahl	50

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3965 150604