

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3933 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260088 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3933 120404