

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2417 160612
GTIN	4067263092667
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	1,2 mm
Inhalt	250336 HB7020-2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2417 160612
