

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3564 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261364 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3564 110302