

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2913 160612
GTIN	4067263094111
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	250336 HB7130-2
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2913 160612