

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2441 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Inhalt	251144 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2441 120408
