

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2819 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	260458 HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2819 11T302