

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2914 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Inhalt	250322 HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2914 120408