

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2805 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260060 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2805 09T308