

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2819 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schneidstoff	HM
Inhalt	260464 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2819 11T308