

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3500 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Inhalt	260052 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3500 060204